

# 新製品リスト

(1988-10～1989-10 国内発売分)

区分	新製品名	特徴	発売日
一般及びプロ写真用機器・材料	コニカ カラー GXII 100	ISO100、一般撮影用カラーネガフィルム。	89-06
	コニカ カラー GX400 (ズームしま専科)	ISO400、ズームカメラでの撮影に的したカラーネガフィルム。	88-12
	コニカ カラー GX100-M (ママ撮って) 12EX 36EX	GX100Mの12枚撮り及び36枚撮り。	89-02
	コニカ よく撮れぞうくん ビッカリ	フラッシュ付き使い捨てタイプのカメラ。	88-12
	コニカ よく撮れぞうくん 2	使い捨てタイプのカメラ。	88-11
	コニカ 撮れぞうくん	デザインを一新した使い捨てタイプのカメラ。	89-06
	コニカ 撮れぞうくん ビッカリ	デザインを一新したフラッシュ付き使い捨てタイプのカメラ。	89-10
	コニカ カラー PCペーパータイプSR ビーラブル	乳剤面、ベース面が剥離可能なペーパー。	89-02
	コニカ カラー QAペーパータイプA2	QA処理用の改良ペーパー。完成度向上。	89-07
	コニカ カラー ディスプレイフィルム	大型ディスプレイ用フィルム。	89-09
	コニカ クリア	透明タイプ。	
	コニカ トランス	半透明タイプ。	
	コニカ プロムバンペーパー	カラーネガフィルムからのプリント用白黒ペーパー。	89-09
	コニカ カラー QAペーパースーパースタビライザー補充剤タイプ20M CP-3R20QA-M	保恒性、硬水耐性、白地性向上。	89-08
	コニカ カラーペーパースーパースタビライザー補修剤CP-3R18CQ	保恒性、硬水耐性、白地性向上。	89-09
コニカ 特需用超迅速処理機 CL-KPI2S	超迅速携帯型カラーネガフィルム用自動現像機。	89-09	
コニカ カラーネガフィルム 処理剤CN-HQ (KPI2S用)	超迅速 6分07秒 (Dry to Wet) 処理、使い捨てタイプ。	89-09	
カメラ	コニカ Big Mini	世界最小軽量35mmフルオートAFコンパクトカメラ。 European Compact Camera of the Year 89-90授賞。	89-02
	コニカ Z-up80RC	リモートコントロールスイッチ内蔵のコンパクト多機能ズームAF。	89-09
	コニカ Ciao	オートフラッシュ機構搭載のフォーカスフリーモーターカメラ。	89-02
	コニカ マンボウ・ウー	生活防水、オートフラッシュ搭載のフォーカスフリーモーターカメラ。	89-07
	コニカ 現場監督DD	2焦点 (40-60mm) 機構搭載。現場監督のグレードアップモデル。	89-09

区分	新製品名	特徴	発売日
医用機器・材料	コニカ メディカルイメージングフィルム G-SR	超迅速処理、CRT記録用フィルム。	88-11
	コニカ ハイオルソフィルム MGC-SR	超迅速処理、直接撮影用Xレイフィルム・胸部用。	89-03
	コニカ ハイオルソフィルム MGVS-SR	超迅速処理、直接撮影用Xレイフィルム・拡大撮影用。	89-03
	コニカ メディカルイメージングフィルム LP-820	半導体レーザーカメラ用高画質フィルム。	89-03
	コニカ イメージングカメラ G-11L	1イメージ撮影可能な高性能マルチフォーマットカメラ。	89-06
	コニカ イメージングカメラ G-11	大四切専用の多機能マルチフォーマットカメラ。	89-06
印刷製版・産業商品用機器・材料	コニカ Performik	製版作業すべてをサポートする処理機能の一つに凝集した、トータル画像処理システム。	88-10
	コニカ クリーナー GL-LT	液体タイプの自動現像機用タンククリーナー。	88-12
	コニカ プレートクリーナー SPC-3	PS版用プレートクリーナー。	88-12
	コニカ 得得くん PS版自動現像機 PSU-1315	ネガ・ポジ共通現像のデュアルプレート処理専用自動現像機。	88-12
	コニカ Konsensus用 カラーペーパー KP-110P II	色相を向上した新タイプカラーペーパー。	89-01
	コニカ 発色現像補充剤 GCDR-3		
	コニカ 発色現像スターター GCDS-3		
	コニカ RST スキャナーフィルム RSDII、RSSII	ハイライト点のメケ、セーフライト性を改良。	89-02
	コニカ スキャナーフィルム SLDY-N	ハイライト点のメケ、セーフライト性を改良。	89-02
	コニカ RST オルソフィルム RHFII	露光感度、撮網特性を改良。	89-04
	コニカ RST オルソフィルム RHRII、RHMII	キレ、露光感度を改良。	89-04
コニカ 得得くん ポジ専用現像液 SDP-12	ポジタイプPS版専用現像液。	89-05	
コニカ ポジタイプ PS版 SHP-N	感度アップ、セーフライト性、消去性を改良。	89-07	
コニカ ポジタイプ PS版 ST-0117	感度アップ、消去性を改良。	89-07	
機ビデ器オ	コニカ イメージセンサーカメラユニット KM-30/31	25万画素CCDを採用したボードタイプ、超小型のカメラユニット	88-11
	コニカ イメージセンサーカメラ KS-40	25万画素CCD、オートアイリス付2倍ズーム搭載の小型白黒カメラ。	89-07
	コニカ スチルビデオプレーヤー KP-400	ジョグダイヤル付、正逆回転自在、ランダムアクセス可能。	89-06

区分	新製品名	特 徴	発売日
事務用機器・材料	コニカ U-BIX 1017	17枚/分(A4)、コンパクトな多機能複写機、オプションによるシステムアップ。	88-10
	コニカ U-BIX 2124	24枚/分(A4)、マスク・トリム、自動両面コピー可。	88-12
	コニカ U-BIX hicard L V	図書カード用プリンタ、16枚/分、原稿台固定、200枚セット可能な給紙トレイ。	89-03
	コニカ U-BIX 3132	32枚/分(A4)、マスク・トリム、自動両面コピー可。	89-07
	コニカ U-BIX 1512	12枚/分(A4)、A3原稿対応、フロントローディング、拡大縮小ズーム。	89-09
	コニカ FAX 120	20秒送信・B4送受信のパーソナル機。	89-06
	コニカ FAX 280	12秒送信・A3送信B4受信のビジネス機。	89-06
材料	感熱転写インクリボン FAR型	普通紙ファクシミリ用の高画質・高信頼性リボン。	89-10
	感熱転写インクリボン LAR型	バーコードプリンタ用、ラベルプリンタ用の高印字品質・高信頼性リボン。	89-04
磁性材料	みんなのビデオテープ s・r	人気のイラストでバックした、ヘビーユーザー向VHSテープ、3巻セット。	88-12
	BS・HiFi T-168	HiFiグレードでの最長録画時間、衛星放送番組の録画に最適。	89-02
	Prologue	先頭2分間に高品位ビデオソフト付のS-VHSテープ。	84-04
	パパ撮って S-VHS-C	お子様の撮影に便利な工夫がいっぱいのS-VHS-Cテープ。	89-06
光学製品	ビデオカメラ用TTLパッシブAF付8倍ズームレンズ	TTL方式・高性能AFのコンパクトズームレンズ。	88-10
	コンパクトディスク(CD)用非球面プラスチックレンズ (T091)	環境特性を改良したコリメーター体型対物レンズ。	88-12
	コンパクトディスク(CD)用非球面プラスチックレンズ (T135)	収差特性に特長あるコリメーター体型対物レンズ。	88-10
その他	コニカ カラー7 ソフトペーパー (軟調) KC7-31P	ダイレクトポジ中厚手・光沢画質の軟調ペーパー。	89-03
	コニカ カラー7 マットペーパー (軟調) KC7-31PM	ダイレクトポジ中厚手・半光沢(マット)画質の軟調ペーパー。	89-07
	コニカ カラー7 剝離ペーパー (軟調) KC7-31PS	剝離可能支持体を用いた、ダイレクトポジ軟調ペーパー。	89-03
	コニカ カラー7 ネガカラーペーパー KC7-51NP	カラーネガフィルムからのインデックスコピーに使えるKC7専用薄手カラーネガペーパー。	89-07