

新製品リスト

(1989-10~1990-10 国内発売分)

区分	新製品名	特徴	発売日
一般 及 び プ ロ 写 真 用 機 器 ・ 材 料	コニカ カラー Super DD 100	ISO100。粒状、鮮鋭性、色再現にすぐれ、より良い階調のつながりをもつ、常用フィルム。	90.07
	コニカ カラー Super DD 400	ISO400。粒状、鮮鋭性にすぐれ、ミックス光源適性も備えた高感度フィルム。	90.03
	コニカ カラー Super DD 200 プロフェッショナル	ISO200。階調のつながりにすぐれ、集合用写真、ポートレート撮影用フィルム。	90.09
	コニカ カラー プロフェッショナル 160 タイプS、タイプL	ISO160。色再現、階調描写良。営業写真館用。	90.03
	コニカ クローム R-50 KF R-50 KF プロフェッショナル	ISO50。粒状、鮮鋭性にすぐれた高画質デライイトタイプリバーサルフィルム。	90.09
	コニカ クローム R-100 KS R-100 KSプロフェッショナル	ISO100。色再現、階調のつながりにすぐれた、常用デライイトタイプリバーサルフィルム。	90.09
	コニカ クローム R-200 KU	ISO200。ズーム撮影に適。デライイトタイプ。	90.09
	コニカ クローム R-1000 KX	ISO1000。超高感度デライイトタイプリバーサル。	90.09
	コニカ 撮りっきりコニカ NICE SHOT 24	簡単。小さい。撮りっきり。	90.06
	コニカ 撮りっきりコニカ NICE SHOT 24 ピッカリ	撮りっきりコニカ。フラッシュ付き。24枚撮り。	90.06
	コニカ 撮りっきりコニカ NICE SHOT 36 ピッカリ	撮りっきりコニカ。フラッシュ付き。36枚撮り。	90.06
	コニカ カラーネガティブフィルム用処理剤 タイプ52 プロセス CNK-4-52	ネガフィルム用、迅速低補充タイプ処理剤。	90.05
	コニカ ナイスプリントシステム NPS-718QA	超迅速コニカトータルQAシステム。	90.06
	コニカ ナイスプリントシステム NPS-1501QA	超コンパクト設計。	90.10
	コニカ カラープリンター KCP-1045M	明室型高速大版プリンター。	90.10
	コニカ リオーダーインプットユニット KRI-2	省技能、高効率化のためのNP受付機。	90.07
	コニカ 7N-3スキャナー	プリンターと併せて、高速無人プリント。	90.07
	コニカカラー SRペーパー プロフェッショナル タイプPI	高感度、高画質のプロ用カラーペーパー。	90.04
	コニカカラー クロムペーパー タイプ 8I	カラーリバーサルからのプリント用ペーパー。	90.09
カ メ ラ	コニカ jump-AUTO	蛍光色を使った、ファッションブル全自動カメラ。	90.02
	コニカ ジャスピニミニ (MT-100)	オートフォーカス、オートフラッシュ、搭載。簡単操作の自動コンパクトカメラ。	90.03
	コニカ Z-up 28W	広角28~56の2倍ズーム搭載。(大画面ズーム)	90.03
	コニカ 現場監督 28	28mmの広角レンズが付いた工事専用カメラ。生活防水、防塵、防砂、耐ショック性。	90.08
	コニカ Big Mini BM-20I	世界最小最軽量フルオートコンパクトカメラ。0.35mまでのクローズアップ機能搭載。	90.09

区分	新製品名	特徴	発売日
医用 器 材 料	コニカ Xレイ自動現像機 SKX-1001	世界最大の処理能力(四切905枚/時)を備えた超高性能自動現像機。〈グッドデザイン賞授賞〉	89.12
	コニカ Xレイ自動現像機 SRX-502	45秒処理。高能力超迅速自動現像機。〈グッドデザイン賞授賞〉	90.09
	コニカ 新SRフィルム シリーズ コニカ ハイオルソフィルム SR-G、SR-H、SR-L、SR-C、SR-V	世界初開発のマルチ処理タイプフィルム 直接撮影用、標準コントラストタイプ、ハイコントラストタイプ、ラチチュードタイプ、チェストタイプ、超高感度タイプ。	90.04
	コニカ メディカルイメージングフィルム SR-IC/SR-ICC、LP633/LP633C、LP820/LP820C	マンモ用・CRT用フィルム、He-Neレーザー用フィルム、半導体レーザー用フィルム。	90.04
	コニカ マンモシステム	被爆線量低減、高感度、高画質の乳房撮影システム	90.04
	コニカ マンモグラフィ用フィルム New CM/New CM-C、SR-IC/SR-ICC	高感度、高鮮鋭性タイプ、マルチ処理、微粒子タイプ。	
	コニカ マンモグラフィ用スクリーン M-100、M-150、M-200	超高画質タイプ、標準感度高画質タイプ、高感度高画質タイプ。	90.01
	コニカ マンモグラフィ用カセット	被爆線量低減。サイズ：18×24cm、24×30cm	90.01
	コニカ レーザーイメージャ Li-10	He-Neガスレーザー光源の高画質、多機能マルチフォーマットタイプ。	89.12
	コニカ デジタルイメージングシステム	PACSにおける入出力装置。フィルム、プリンター、輝尽性蛍光体システム、ワークステーション等。	90.04
コニカ ダイレクト デジタイザー KD-1000	X線照射画像を直接デジタル信号に変換する。	90.04	
印刷 製 版 産 業 商 品 用 機 器 ・ 材 料	コニカ オートマチックプロセッサ GR-17	マイコン内蔵、コンパクト設計の高性能自動現像機	89.11
	コニカ RSTシステム クリアライト Aシリーズ	静電気防止、バキューム時間短縮。	89.12
	コニカ クリアライトシステム Aシリーズ	同上のクリアライトシステム。	~90.07 90.04
	コニカ ファクシミリフィルム DFM-100EN、DF-100EN	高感度、キレ向上。	~90.07 89.12
	コニカ Konsensus II用 アク्यूムレーター EP-1 ダブルカートリッジ DC-1	生産性が40%向上。 2サイズの感材を同時セット、ワンタッチで選択。	90.03 90.03
	コニカ プレスファクシミリ超迅速処理システム	フィルム処理時間45秒、従来の1/2を実現。	90.03
	コニカ オートマチックプロセッサ GR-26SR		
	コニカ コンベア CV-1SR、2SR、3SR		
	コニカ ミキサー SM-4		
	コニカ ファクシミリフィルム EF100E、EFM100E		
コニカ デベロッパ タイプ711			
コニカ フィクサー タイプ 85I			
コニカ ネガタイプオフセットPS版 SWN-X	UVインキ特性を付与したネガタイプPS版。	90.07	
コニカ Konsensus用 発色現像補助剤 GCDR-3W、 漂白定着剤 GBF-2W、安定剤 GSTR-2W	調液の手間がかからない、使用液タイプ処理剤。	90.07	

区分	新製品名	特徴	発売日
事務用機器材料	コニカ U-BIX 3142	42枚/分 (A4)、自動両面コピー可。	89.10
	コニカ U-BIX 4060 (AF)	60枚/分 (A4)、オプションでA2対応、高コピー生産性、パスワード機能、インターシート。	89.10
	コニカ U-BIX 2025	25枚/分 (A4)、5段給紙が可能、小型多機能機、豊富なオプション。	89.11
	コニカ U-BIX 1515	15枚/分 (A4)、フロントローディング、カセットモジュール2段 (オプション)。	90.02
	コニカ U-BIX 5076	76枚/分 (A4)、最高速機、RADF/ADU標準装備。	90.02
	コニカ 8028	28枚/分 (単色A4)、3色同時再現、マーカー色変換、ADF、ソーター (オプション)。	
	コニカ レーザーポップライター	3色デジタル複写機。KP8010を出力機とする、パソコンベースデスクトップバブリッシングシステム。	90.04
	コニカ 3035 (AF)	35枚/分 (A4)、フロントローディング、高コピー生産性。	90.09
	コニカ U-BIX 6005	A1サイズ、省スペースを実現した幅広図面用PPC。2枚/分 (A1)	90.09
	コニカ FAX 350/450/550/650 コニカ FAX 180 コニカ FAX 150	14,400BPSモデム搭載の超高速ファクス。 256KBメモリー内蔵 パーソナル ファクス。 親子電話機能搭載 パーソナル ファクス。	89.11 90.02 90.04
ビデオ機器	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-60/61	25万画素CCD、オートアイリス付ボードカメラ。	89.11
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-80/81	同上 実装タイプ。	90.10
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-50/52	同上 TVドアホン用。	90.03
	コニカ イメージセンサーカメラ ユニット KM-71	同上 Cマウントカメラ、ドアホン用、レンズ無し。	89.09
磁性材料	NEW H'ARTGALLERY NEW H'ARTGALLERY SV NEW H'ARTGALLERY HG NEW H'ARTGALLERY SG Rシリーズ (SGR、HGR)	パッケージは日比野克彦のデジタルアート。世界初のダブルコーティングSVHS。マグネタイト複合磁性体のダブルコーティング。コアシェル構造体採用。	90.09
	8ミリビデオテープ パパ録って HG	くり返し録画、再生に最適の高耐久ビデオテープ。	90.10
	できるFD-98 MF/2HD1024	お子様の成長をより美しく残せる高画質HG。	90.08
	できるFD-98 MD/2HD1024	MS-DOSフォーマットで初期化された3.5インチFD。	90.05
光学製品	ビデオカメラ用 マスターフォーカス式6倍ズームレンズ	MS-DOSフォーマットで初期化された5インチFD。	90.06
	車載CD用 非球面プラスチックレンズ (T170)	1/3インチCCD用小型軽量ズームレンズ。	90.08
	CD用非球面プラスチックレンズ (T173)	耐熱性改良有限対物レンズ。	90.10
	CD用非球面プラスチックレンズ (T127B)	耐湿性改良有限対物レンズ。 軽量小型 (最大外径4.5φmm、重量30mg) 対物レンズ。	90.06 90.11