

# 新製品リスト

(1990-10~1991-10国内発売分)

区分	新製品名	特徴	発売日
一般及び プロ写真用 機器・材料	コニカ カラー IMPRESA50 プロフェッショナル	ISO50。忠実な色再現性、超微粒子、鋭いシャープネスにより、質感豊かな描写を実現。	91.09
	コニカ カラー ママ撮って	肌のつながり、粒状性、先鋭性、色再現性を向上させた新タイプ。	90.11
	コニカ カラー QAペーパー タイプA5	QA迅速処理用ペーパー。色画像保存性が大幅向上。色再現性、使い易さ等完成度アップ。	91.02
	コニカ プロムパンペーパー Professional	カラーネガからのプリント用白黒ペーパー。階調：2~4号。面質：光沢・半光沢。	91.03
	撮りっきりコニカ パノラマイト	パノラマ写真が楽しいレンズ付きフィルム。	91.02
	コニカ カラープリンター KCP 5N-3	高速多機能システムプリンター。	91.10
	コニカ ポストカード クイック製版システム	文字版作成の完全明室・ドライシステム化。	91.10
カメラ	コニカ KANPAI PARTY BOX	ボイスレリーズカメラを中心としたパーティセット。	90.11
	コニカ Z-up 80RC LIMITED	ヨーロッパカラー(4色)40~80mmズームカメラ。	90.12 91.04
	コニカ AIBORG	多機能高画質、35~105mmズームカメラ。	91.06
	コニカ TOP'S	ファッショナブル全自動カメラ。	91.06
	コニカ PANORAMA ZOOM	パノラマ対応の28~56mmズームカメラ。	91.07
	コニカ Jump Auto III	生活防水ファッショナブル全自動カメラ。	
医用 機器・材料	コニカ 間接撮影用Xレイフィルム SR-IF	45秒処理可能なI.I.間接撮影用フィルム。	90.10
	コニカ デュープリケータリングフィルム SR-DUP	45秒処理可能な再現性に優れたUV光専用デュープフィルム	91.05
	コニカ Xレイ自動現像機 SRX-251	65秒処理の中型超迅速自動現像機。	90.12
	コニカ オートフィーダー AF-1000	超迅速搬送能力を備えた、多機能フィルムオートフィーダー。	90.11
	コニカ デーライトシステム RSP-7MS	完全明室の7チャンネルマルチフィルム処理システム。	90.11
	コニカ ダイレクトデジタイザー LD-4500	高機能レーザーフィルムデジタイザー。	91.05
	コニカ デジタルイメージングシステム KDIS	高画質デジタル画像を扱うワークステーション。	90.10
印刷製版用 機器・材料	コニカ RSTシステム スキャナフィルム群 Aシリーズ RSD-A, RSP-A, RSF-A	静電気防止によるゴミ付着の大幅な減少。	90.11
	コニカ KONSENSUS用カラーペーパー KP-110P III	より印刷物に近づいた仕上り品質。	90.12
	コニカ ハイプレジションフォトプレート DL	画像の切れと線幅再現性に優れたポジ乾板。	91.02
	コニカ 水垢防水節水装置 水きれい	製版用自動現像機の水洗槽の水垢発生を防止し、水洗水量を約80%低減させる。	91.08

区分	新製品名	特徴	発売日
事務用機器・材料	コニカ 9028	コンパクトデジタルフルカラーコピー機。	90.12
	コニカ U-BIX 4045 (AF)	28枚/分(A4,単色)。フロントローディング。	90.12
	コニカ U-BIX 1520 (AF)	45枚/分(A4)。フロントローディング。高画質、高コピー生産性。メモリーカード。EKC。	91.2(5)
	コニカ U-BIX 2080	20枚/分(A4)。フロントローディング。ADU対応(AFのみ)。高コピー生産性。柔軟な拡張性。	91.09
	コニカ FAX 170	28枚/分(A4)。フロントローディング。高画質、高コピー生産性。メッセージディスプレイ。	90.11
	コニカ FAX 810L	オートカッター内臓パーソナルファックス。	91.02
	コニカ FAX 945/955/965	普通紙記録。A4受信ビジネスファックス。	91.06
	コニカ FAX 190	CCITT標準14.4Kbpsモデム搭載。	91.07
コニカ FAX 305	マイクロカセット式留守番電話内蔵ファックス。	91.07	
ビデオ機器	ボードタイプイメージセンサーカメラ KM-80/81	メカアイリス内臓。ドアフォン用。	90.10
	KM-03/04 (EP-11/12)	電子アイリス採用(単玉)。内部/外部同期自動切換。	90.11
	高解像度3CCDカラーカメラ HR-30/32	水平解像度600TV本。優れた色再現性。RGB出力。	90.11
	C/CSマウント イメージセンサーカメラ KS-01/02	小型、軽量、安価。ラインロック (AC24V)。	91.01
	ボードタイプイメージセンサーカメラ EP-01	レンズなし。電子シャッター。アイリス出力。	91.03
埋め込み型ドアフォン用カメラ EM-20	レンズ部首振り機構。電子アイリス採用(単玉)。	91.05	
磁性材料	H'ARTGALLERY SV	パッケージは日比谷克彦がトータルデザイン。	91.09
	HG	最適保磁力設計の高出力ダブルコーティング。	91.09
	SG	上下層でカラー&ビデオ特性を分離設計。	91.09
	DOUBLE COATING BS・HiFi	ニューバインダで耐久性とヘッドタッチを向上。	91.03
	クリスマスウィルスワクチンソフト付 FD (MF/2HD,MD/2HD)	ダブルコーティングで、ビデオ信号のオーバーライト消去率を低減、HiFi音声を高出力化。	90.11
	複数ウィルス診断ワクチンソフト付 FD (MF/2HD,MD/2HD)	クリスマスウィルスを検出、修復できるワクチンソフト付きFD。	91.04
	98レッスンプロパック①	IPA届出ウィルス、各種ウィルスを診断発見。その他ウィルス情報を収納したソフト付FD。	90.11
98レッスンプロパック② “知って得する編”	ゲーム感覚でキーボードをマスター。	91.07	
3100レッスンプロパック① “知って得する編”	楽しみながら知識が身につく、レッスンプロ応用編ソフト付FD。	91.07	
光学製品	ビデオ一体型カメラ用 高解力1/3" CCD用 8倍ズームレンズ (K115)	6倍ズームと互換設計の、小型・軽量ズーム。	91.06
	レーザー書込み用光学ユニット (LBP-u)	デジタル複写機用高画質書込みユニット。	91.05
	ハイビジョンレーザーディスク用 非球面プラスチックレンズ (T198)	超高開口径 (NA0.16) 無限対物レンズ。	91.09
	3.5インチ光磁気ドライブのヘッドユニット (KXA)	高性能ドライブ用光学系・機構部ユニット。	90.12
	スチルカメラ用3倍ズームレンズ (F023)	28~80ミリの広角・3倍ズームレンズ。	91.01
	レーザーディスク用 非球面プラスチックコリメートレンズ (T185)	高性能、低コストのコリメートレンズ。	91.07