

新製品リスト

(1991-10~1992-10国内発売分)

区分	新製品名	特徴	発売日
一般及び プロ写真 用機器・ 材料	撮りっきりコニカMini	薄型軽量、ファインダーレンズ付で、親切設計。	92.04
	コニカ カラー XG400	ラポにとって焼き易く、広露光域で高画質。	92.03
	コニカ カラー SuperDD 100 新パッケージ	デザインをブルー化し、店頭での統一感を訴求。	92.07
	コニカ カラー IMPRESA 50 135サイズ	超高画質のカラーネガフィルム。	92.06
	コニカ ナイスプリントシステム	ニューコンセプトミニラボ	
	NPS-808 SQA	オフィスイメージの新ミニラボシステム。	92.04
	NPS-818 SQA	DFSスキャナ搭載の808シリーズ機。	92.07
NPS-728 SQA	DFSスキャナ搭載の718シリーズ機。	92.07	
ポストカード版下作成システム V2.0	文字焼き込み用のマスク・フィルムを作成。	92.10	
カ メ ラ	コニカ BiG mini BM310Z	世界最小最軽量(発表時)、完全2倍ズーム。	91.11
	コニカ Dr. Finder	大型ファインダー採用の手巻き固定焦点機。	92.02
	コニカ HEXAR	高性能F2レンズ搭載の最高級LSカメラ。	92.02
	コニカ BiG mini BM301	世界最小のフルオートコンパクトカメラ。	92.03
	コニカ Dr. Finder Jr.	手巻き固定焦点の超低価格な簡便カメラ。	92.09
	コニカ NEW 現場監督28	更に高性能化した広角28mmの工事専用カメラ。	91.09
医 用 機 器 ・ 材 料	コニカ レーザーイメージャー Li-10A	大容量400MB、先進のハードディスク標準装備。	92.04
	コニカ Xレイフィルム増感紙 SR0-1000	SR0シリーズの最高感度増感紙。	92.07
	コニカ メディカルイメージングフィルム LP820H	ハイガンマタイプの半導体レーザー用フィルム。	92.01
	コニカ イメージターミナル IT-2000	高解像度ディスプレイによる画像表示端末。	92.04
	コニカ イメージングステーション KI-2000	高品位デジタル画像を提供する高品位WS。	92.09
印 刷 製 版 用 機 器 ・ 材 料	コニカ ニューRSTスキャナーフィルム RSD-3	網点品質と階調再現性を向上、Arレーザー用。	91.12
	コニカ ニューRSTスキャナーフィルム RSS-3	網点品質と階調再現性を向上、Arレーザー平面 スキャナー用。	92.02
	コニカ ニューRSTスキャナーフィルム RSP-3	網点品質と階調再現性を向上、HeNeレーザー用。	92.10
	コニカ Konsensus-L	B1サイズ対応のフルカラー検査システム。	92.06
	コニカ クォーツフィルム KQC, KQD	クォーツ光源用返しフィルム。	92.04
	コニカ ハイプレジションフォトプレート AL	Arレーザーフォトリソ用乾板。	92.04
	コニカ オフセットPS版 KM, KH	高感度化と、可視画性を向上したポジPS版。	91.09
	コニカ プレスファクシミリフィルム IP, IPM	超迅速・赤外半導体光源用フィルム。	92.02
事 務 用 機 器 ・ 材 料	コニカ U-BIX 1518L	経済性重視の実用機。18枚/分(A4)。	91.12
	コニカ U-BIX 5082	当社複写機の最高速マシン。82枚/分(A4)。	92.03
	コニカ U-BIX 4065	フロントローディング。高生産性。65枚/分(A4)。	92.03
	コニカ U-BIX 1112	高画質。トナーリサイクルシステム採用。	
	コニカ FAX 160	オートカッター内蔵、B4送受信ファックス。	92.03
	コニカ FAX 865L	レーザー普通紙記録、B4ビジネスファックス。	92.03
ビ デ オ 機 器	C/CSマウントイメージセンサーカメラ KS-30MK II	KS-30の後継機。連続オート電子シャッター。	92.01
	C/CSマウントイメージセンサーカメラ FC-06	電源同期(AC24V)/外部同期自動切替。	92.01
	2倍ズームカラーカメラ YC-22	電源同期(AC24V)/外部同期自動切替。	91.12
	ボードタイプイメージセンサーカメラ EK-12	連続オート電子シャッター。広角・薄型レンズ。	92.04
磁 性 材 料	コニカ 8ミリビデオテープ 「パパ録って」	子供の成長記録に最適な鮮明画質と保存性。	91.10
	コニカ フロッピーディスク スーパーXRシリーズ	あらゆる環境下で長期にわたって高い信頼性。	92.06
光 学 製 品	光磁気ディスク(ミニディスク)用レンズ T212W	小型・軽量のミニディスク用非球面レンズ。	92.10
	ビデオ一体型カメラ 1/3"CCD用		
	8倍ズームレンズ K115K	小型・インナーフォーカスの8倍ズーム。	92.05
	10倍超小型ズームレンズ K128	超小型・低コスト・高性能の10倍ズーム。	92.10
256MB用3.5"光磁気ドライブ用駆動メカユニット KXA-C	倍密度高性能ドライブ用高精度高光学系を搭載。	92.02	