

新製品リスト

(1992.10 ~ 1993.10 国内発売分)

	新製品名	特徴	発売日
写真用機器材料	撮りっきりコニカMiNi ハイビジョンタイプ 24EX, 24EX F付 パノラマタイプ 24EX, 24EX F付, 12EX F付 防水タイプ 24EX スノーピーパッケージ 24EX, 24EX F付 コニカ ナイスプリントシステム NPS-818SQA-Z	縦9cm×横16cmの迫力あるプリント専用。 すっきり定着したパノラマサイズプリント専用。 水深3mまで防水。水中ファインダー付。 可愛いスノーピーのパッケージバリエーション。 廃液リサイクルシステム搭載のミニラボ。	92.10 92.11 93.05 92.11 93.01
	コニカ BIG MINI BM-410Z コニカ NEW 現場監督 コニカ MERMAID コニカ BIG MINI NEO	5段階調光するAIフラッシュ搭載2倍ズーム機。 生活防水・防砂塵・耐ショックの現場工食用機。 水深5mまでの水中撮影が可能な35mm単焦点機。 パノラマ途中切替機能付世界最小完全2倍ズーム。	92.12 93.02 93.03 93.07
	コニカ フィルムファイリングシステム VISICUL MODEL 100 コニカ Xレイフィルム SR-G, SR-H SR-L, SR-C コニカ メディカル イメージングフィルム SR-IC コニカ Xレイ自動現像機 SRX-101 SRX-503 SR-DF(現像/定着), SR-F(スターター) コニカ オートフィーダー KDA-503	ディジタイザ標準装備の画像ファイリングシステム。 新SR処理可能な直接撮影用Xレイフィルム。 標準コントラストタイプ、ハイコントラストタイプ ラチチュードタイプ、チェストタイプ 新SR処理可能なCRT用イメージングフィルム。 90秒処理可能な高画質小型自動現像機。 CM、脱臭装置内蔵の新SR処理自動現像機。 軽量カートリッジ採用の新SR用処理薬品。 処理速度同調機能をもつKDA-500の後続機。	93.04 93.10 93.10 93.09 93.10 93.10
	コニカ Performik-EV カラー集版WS CILTY コニカ ニューRSTクリアライトコンタクトフィルムと ペーパー群 RC, RCL, RCV, RCS, RCD, RC-150P コニカ ニューRSTオルソフィルム RHG-3, RHR-3 コニカ ニューRSTスキャナーフィルム RSE/RSI-3 コニカ ニューRST用現像剤と定着剤 タイプ671/871 コニカ ポジタイプオフセットPS版 KX コニカ 得太郎専用自動現像機 PSZ-1315/PSZ-910 コニカ 得太郎用ネガポジ兼用現像剤 KCT-10/KCT-11 コニカ Konsensus用カラーペーパー KP-110PIV/KPM-110PIV コニカ Konsensus用安定剤 GSTR-3/GSTR-3W コニカ プリントサーキットフィルム PLP	ワンマンオペレーションの可能な集版システム。 更に高寸法安定性を図った、ハイスピード・ハイクォ リティの明室フィルムとペーパー。 高感度で白色原稿に適した特性の撮影フィルム。 キレ並びにDQの向上したスキャナーフィルム。 低補充化・低臭気化を実現した現像剤・定着剤。 高感度・可視画性向上の高耐刷ポジPS版。 高生産性・低廃液化を実現したネガポジ共通機。 高処理能力の得太郎専用現像剤。 白度の向上、印刷物に近い色再現性を実現。 ペーパーの白度と色再現性を向上する安定剤。 Arレーザフォトプロッター用のフィルム。	93.09 92.11 92.11 93.06 92.11 93.01 93.02 93.02 93.02 93.02 92.10
	コニコニカ U-BIX 1015 コニカ U-BIX 4155/4155AF, 4255 コニカ FAX 210 コニカ FAX 425 コニカ FAX 825L	オフィスと環境に優しい普及機複写機。 高生産性と高画質を重視した、省スペース高速コピー マシン。55枚/分(A4ヨコ)。 感熱紙FAX。カッター付、メモリー付。 高級感熱紙FAX。100mロール紙、メモリー付。 普通紙FAX。128階調の高画質、電送速度6秒機。	93.11 93.03 93.01 93.07 93.09
ビデオ機器	ドアホン用カメラ EM26/28 CSマウント イメージセンサーカメラ FC53 ボードタイプ カラーイメージセンサカメラ XC41/42 CS/Cマウント カラーイメージセンサカメラ YC01/02	超広角レンズ(f=2.7mm, F3)を使用。 AC230V電源に対応、超小型機。 連続オート電子シャッター付。 アイリスVIDEO/DCに対応。AES搭載。	92.12 93.04 93.03 93.07
磁性材料	コニカ 1/2インチビデオテープ SG, HG, SV コニカ 8ミリビデオテープ SG, HG, Hi8MP コニカ 3.5インチ光磁気ディスク MO	磁性体の一新で高画質と高耐久の最適化を実現。 高性能磁性体採用による高出力が生む高画質。 ワイドマージン、低エラーレートの高信頼設計。	93.02 93.01 93.04
光学製品	レーザーディスク用非球面プラスチックレンズ T217 CD用非球面プラスチックレンズ T204W ビデオ一体型カメラ1/3インチCCD用超ワイド付 10倍ズームレンズ K128W	世界初の超耐熱・耐湿性有限対物レンズ。 耐湿性改良、小型有限対物レンズ。 超ワイドを超小型・低コストで実現。	93.02 93.05 93.08