

# 新製品リスト

(1993. 10 ~ 1994. 10 国内発売分)

	新製品名	特徴	発売日
写真用機器材料	撮りっきりコニカもっと MiNi 24N・24F	世界最小・最軽量	93. 11
	撮りっきりコニカ 3D 16・16F	立体プリント用 DK	94. 04
	撮りっきりコニカもっと MiNi 標準パノラマ 24N・24F	標準/パノラマ途中切替レンズ付	㊦ 94. 07 ㊧ 94. 09
	撮りっきりコニカもっと MiNi 12F	もっと MiNi の12枚撮	94. 07
	撮りっきりコニカもっと MiNi スヌーピー 24N・24F	もっと MiNi のキャラクター (スヌーピー) バージョン	94. 07
	コニカ ナイスプリントシステム 858J/868J	エコジェットシステム搭載ミニラボの上位機種	94. 07
	コニカ カラー QA プリントマテリアルグロッシータイプ A6	H-DFSワンチャンネル スキャナー・CRTカラーモニター付	94. 07
	コニカ カラー QA ディスプレイフィルム	色再現性の向上した高光沢カラーペーパー	94. 08
	コニカ カラー QA ディスプレイフィルム コニカトランス タイプ A6	色再現性の向上した反射透過兼用ディスプレイフィルム	94. 09
	コニカ カラー QA ディスプレイフィルム コニカクリア タイプ A6	色再現性の向上した透過型ディスプレイフィルム	94. 09
コニカ カラー LV 400	Live & Vivid 生き生きと鮮やかな色再現より現像・プリント処理がしやすい	94. 09	
コニカ カラー LV 400「ママ撮って」	子供のデリケートな肌色を自然に美しく再現	94. 09	
コニカ ナイスプリントシステム 808J/828J	エコジェットシステム搭載ミニラボの普及機	94. 10	
カメラ	コニカ 現場監督 28 WB	防水性能を向上させた 28 mm 単焦点工事現場用機	94. 02
	コニカ 現場監督 WB	防水性能を向上させた 35 mm 単焦点工事現場用機	94. 02
	コニカ TOP'S AF-P	パノラマ途中切替付 35 mm 単焦点 AF 機	94. 03
	コニカ HEXAR Rhodium (ロジウム)	ロジウムメッキ、光皮貼りの HEXAR 限定品	94. 05
	コニカ BIG MINI NEO-R	リモコン搭載、パノラマ途中切替付 2倍ズーム機	94. 06
	コニカ TOP'S 200-P	パノラマ途中切替付 29 mm 固定焦点機	94. 09
	コニカ 現場監督 28 HG	大光量フラッシュ内蔵 28 mm 工事現場用上位機種	94. 10
医用機器材料	コニカ Xレイ自現機 KX-170	高速 90 秒処理を達成した経済性の高い自現機	93. 11
	コニカ ハイオルソエクセレントシステム (EXシステム)	高画質を徹底追求し、診断情報量を大幅にアップ	94. 07
	コニカ 直接用フィルム SRES-G SRES-C		
	コニカ ハイオルソスクリーン XG-S		
	コニカ レーザーイメージャー Li-7	高速、高機能を実現した、コンパクトサイズのレーザーイメージャー	94. 07
コニカ レーザーフィルム LP-670	ダイナミックレンジの広い高鮮鋭レーザー光源フィルム	94. 07	
コニカ デーライト RSP-7MS II	新処理対応自現機直結の RSP-7MS の後継機	94. 10	
印刷製版用機器材料	コニカ コンタクトフィルム KT-028/KT-029	従来からの優れたフィルム物性を保ちながら、一般ラス現像で高いフィルム性能を得ることができるコンタクトフィルム	93. 11
	コニカ エクセルアート プロセッサ EX900L 転写フィルム EP 処理剤 ED、ER	広範囲な印刷本紙上にインキ顔料画像のみを直接転写するため、簡易操作で印刷物と同等な仕上がり品質が得られるカラーブルーフィングシステム	94. 07
	コニカ ニュー RST クリアライト コンタクトフィルム RCU	優れた忠実返し特性と広い露光シチチュードを備えたコンタクトフィルム	94. 09

# 新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
事務用機器材料	コニカ U - BIX 1015	オフィス環境に配慮したシステム化可能なコンパクト複写機	93. 12
	コニカ 7728	オフィスのカラーニーズに応えたデジタルフルカラーマシン	94. 02
	コニカ U - BIX 6192	毎分 92 枚 (A4 ヨコ) の高速・高生産コピーマシン	94. 03
	コニカ 780	普通紙・サーマル両ペーパー使用 Fax	94. 05
	コニカ 220	低価格モデル	94. 07
	コニカ U - BIX 3130/3130AF	高画質・多彩なシステムが組める中速コピーマシン	94. 09
	コニカ 7528	ビジネスカラーを促進する 3 色 (黒・赤・青) 同時再現汎用中速デジタルマシン	94. 09
ビデオ機器	CS マウントイメージセンサカメラ FC - 68	FT 技術による各部調整の自動化及び 4 機種共通設計	94. 04
	ドアフォン用カメラ EM - 54	ベアチーフ採用による超小型化	94. 07
	CS/Cマウントカラーイメージセンサカメラ YC - 04	アイリスVIDEO/DCに対応 NTSC 出力 DC 12 V 電源	93. 10
磁性材料	コニカ 3.5 インチフロッピーディスク MF2HD SX50, SX20	ヘビーユーザー向けの高耐久性FDバック	94. 07
	コニカ オーディオテープ XR - I	低価格ノーマルオーディオテープ	94. 10
光学製品	ビデオ一体型カメラ 1/3 インチ CCD 用 12倍ズームレンズ: K136	超小型、低コストで高倍率を実現	93. 12
	CD 用非球面プラスチックレンズ: T235	耐湿性改良、小型有限対物レンズ	94. 01
	レーザービームプリンター用 走査レンズ P 059	A3版、コンパクト、広画角、高解像力	94. 01
	レンズシャッターカメラ用 ズームレンズ F 029	低コスト、コンパクト	94. 07
	CD 用非球面プラスチックレンズ: T240	耐湿性改良、小型有限対物レンズ	94. 08
MD 用非球面プラスチックレンズ: T212	複屈折改良、小型有限対物レンズ	94. 08	