

新製品リスト

(1994. 10 ~ 1995. 10 国内発売分)

	新製品名	特徴	発売日
写真用機器材料	撮りっきりコニカもっと MiNi フラッシュ 39 枚撮り	もっと MiNi の 39 枚撮り	95. 02
	撮りっきりコニカ MiNi 2 フラッシュ 24 枚撮り	通常パトローネ入り小型・軽量タイプ	95. 02
	撮りっきりコニカ白黒プリント専用タイプ 24EX フラッシュ	白黒プリント専用撮りっきり	95. 04
	コニカラー-LV100	生き生きとした肌色や鮮やかな原色を忠実に再現	95. 6
	コニカラー-LV200		
	NPS-858J / 868J Type II	従来の 858J のすぐれた特徴に加え画面の美しさと対話式オペレーションをグレードアップ	95. 07
	撮りっきりコニカもっと MiNi 白黒専用タイプフラッシュ 24 枚撮り	もっと MiNi の白黒プリント専用タイプ	95. 09
	CRT プリンター-DP-8180	あらゆるデジタル画像データを銀塩印画紙に出力するプリンター、豊かな階調再現・画像保存性、低ランニングコストとすぐれた特徴をもっている	95. 10
カメラ	コニカ BiG mini NEO-R シルバー	超小型・超軽量の 2 倍ズーム機 NEO-R に金属感のあるシルバーを新色として追加	94. 11
	コニカ現場監督 28HG オートデート	大光量フラッシュ内蔵工事現場用カメラにオートデート機能を追加	95. 02
	コニカ K-mini (赤・青・黒)	28 mm 自動フィルム給送、自動発光の固定焦点コンパクトカメラ	95. 02
	コニカ BiG mini Standa	スタンド機構内蔵、リモコン付、28~70 mm 2.5 倍ワイドズーム機	95. 03
	コニカ BiG mini NOU135	高精度 AF・IC 採用、世界最小・最軽量 38~135 mm の 3.6 倍ズーム機	95. 04
	コニカ BiG mini BM-301 リミテッド	高精度 AF・接写機能などの描写性が高く評価されている BM-301 の新シルバー色 限定 20,000 台	95. 08
	コニカ K-mini オートデート	K-mini にオートデート機能を追加 (カラーはブラックのみ)	95. 09
	コニカ BiG mini NOU135 シルバー	BiG mini NOU135 にシルバー色を追加	95. 09
医用機器材料	コニカレーザイメージャ Li-21	最大 8 チャンネルマルチモダリティ対応設計、マルチフィルムサプライ機能と大容量ハードディスクの搭載によりロックアウトタイムのない高能率機	94. 12
	コニカ間接撮影用フィルム HX、ME/ME-P	超微粒子・高鮮鋭度ミラーカメラ用、LL 間接用フィルム	95. 04
	コニカ X レイ自動現像機 SRX-201	低補充量処理の基本技術に加え、高画質、高速 60 秒処理コンパクトサイズ機	95. 06
	コニカ洗浄度判定キット「フキトリマスター」	食品加工現場の器具や調理台容器などに残った汚れ (タンパク質) を検出し、加工工程の洗浄度向上、汚染防止に役立てる。	95. 06
印刷製版用機器材料	コニカ Konsensus 570	フルカラー検査システムのグレードアップ機種 B2 サイズ、処理能力 19 台/時間、多機能、イージョオペレーション	94. 08
	コニカオートマチックプロセッサ GR-680 GR-960	高精度、使い易さ (日本語対話方式の操作パネル) を追求したフィルム自動現像機	94. 09
	コニカエコステージシステム スキャナーフィルム SH スキャナーフィルム SA デベロッパータイプ 681 フィクサータイプ 691 ミキサー SM-7	新超硬調化技術を採用し、文字画像の統合出力やポジ出力、更には高精細印刷や FM スクリーニング法による出力で最高の品質が得られる処理システム	94. 11

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
印刷製版用機器材料	コニカコンセンサスカラーペーパー KP-110P 5 KPM-110P 5 KN-130P 4	白さ向上と印刷物に近似した色調再現 グロッシータイプポジペーパー マットタイプポジペーパー ネガペーパー	94. 11
	コニカハイプレジジョンフォトプレート CG	明室下で反転処理できる初の大型乾板	94. 11
	コニカニュー-RST オルソフィルム RHG-3 C	少量使用でも安定な性能が得られるカメラ用フィルム	95. 01
	高速型複写撮影装置	ADF50 枚収納、簡単操作	95. 06
	直接撮影分離型装置	省スペース、高画質	95. 06
	再生専用装置	免許証作成の省人化	95. 06
	標準型免許証プリンタ	400 DPI の高画質かつ省スペース	95. 06
	コニカポジタイプ PS 版 KH-3	高精細、FM スクリーニングに適した調子再現性、 優れた小点再現性を有する高感度タイプの PS 版	95. 07
	コニカエコステージシステム スキャナーフィルム SH-2 イメージセッターフィルム 1 H	高細線出力でも充分な階調再現が得られる He-Ne レーザー光源用出力フィルム	95. 08
	標準型直接撮影装置	低価格かつ高画質	95. 08
	コニカ RST EXPRESS システム コンタクトフィルム RE コンタクトフィルム REL コンタクトフィルム REV デュプリケーティングフィルム RED デベロッパー タイプ 691 オートマチックプロセッサ GX-680/GX-960 ミキサー SM-8	世界初の Dry to dry45 秒の明室超迅速処理システム	95. 09
	コニカ画像処理ワークステーション POSSIRE SUN版	SUN SX-20 に画像レタッチソフトを移植	95. 09
	コニカ切り抜きワークステーション CUTART SUN版	SUN SX-20 に切抜きソフトを移植	95. 09
	コニカカラー集版ワークステーション ソフト Ver2. 90	面付ソフト、UTILITY の向上 分割集版、DTP とのリンケージ	95. 09
	コニカカラーインクジェットプリンター EV-jetcolor	デジタル処理のカラープルーフ、文字品質、線画品質が良く目詰まりが少ない	95. 10
	事務用機器材料	KONICA FAX 435	超高速 6 秒送信。ネットワークにも強い高性能ファクシミリ
KONICA U-BIX 2120		環境に配慮したシステム化可能な毎分 20 枚 (A 4 ヨコ) のコンパクト普及機	95. 01
KONICA U-BIX 5370		コピー生産性を追求した毎分 70 枚 (A 4 ヨコ) の高速機	95. 01
KONICA U-BIX 2225		多彩なオプションとより信頼性を高めた毎分 25 枚 (A 4 ヨコ) の普及機	95. 02
KONICA U-BIX 6032		一般ビジネスユースとの汎用性をより高めた A 2 対応マシン	95. 02
コニカハイカラー-Ri 絵		簡単操作で高品質なフルカラーデザインを作成可能	95. 04
KONICA 7310		ファックス、コピー、プリンター 1 台 3 役 コストパフォーマンス重視の複合機	95. 06

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
事務用機器材料	KONICA FAX 835L	超高速6秒電送。クイックデュアルアクセスの高性能普通紙ファクシミリ	95. 07
	KONICA FAX 230	電話とファクシミリが1回線、別番号で使えるパーソナルファクシミリ	95. 08
	KONICA 7050	新開発2ビームレーザー書込み方式により毎分50枚のコピースピードを実現した高速デジタルコピーマシン	95. 09
ビデオ機器	2.5倍ズーム内蔵イメージセンサカメラ FP-26 (白黒) / YC-26 (カラー)	2.5倍バリフォーカルレンズ内蔵	94. 12
	マルチメディア用カラーカメラ YK-56 / YC-51, -52, -53	映像・音声出力 / フォーカス調整 (マクロ ; 25 mm) / パン・チルト機構付	95. 01
	CSマウントイメージセンサカラーカメラ YC-05, -06, -08	高密度実装による超小型カラーカメラ (白黒と同一サイズ) AC24V / DC12V 2電源方式	95. 04
磁性材料	オーディオテープ XR-I	価格競争力のあるクリアサウンドテープ	94. 11
	オーディオ用ミニディスク MD	特殊潤滑保護膜による高耐久性を実現した高音質ミニディスク	95. 02
	230 MB 3.5 インチ光磁気ディスク	ワイドマージン設計により、低速から高速仕様の幅広いドライブに対応した MO ディスク	95. 04
	VHS スタンダード SG	くり返し耐久性を向上した VHS テープ	95. 09
光学製品	ビデオ一体型カメラ 1 / 4 インチ CCD 用 12倍ズームレンズ : K140	低コスト・高性能の高変倍ズームレンズ	94. 12
	3.5 インチ光磁気ディスクドライブ : BDA-G	記録容量 230 MB、超薄型・低消費電力タイプ	95. 03
	CD 用非球面プラスチックレンズ : T271 A	耐湿性改良、小型有限対物レンズ	95. 06
	CD 用非球面プラスチックレンズ : T253	耐湿性改良、小型有限対物レンズ	95. 07
	ビデオ一体型カメラ 1 / 3 インチ CCD (手振れ補正対応) 用 10倍ズームレンズ : K143	超小型・高性能の高変倍ズームレンズ デジタルビデオカメラに搭載	95. 08
	車載 CD 用非球面プラスチックレンズ : T204 A	耐熱性改良、小型有限対物レンズ	95. 09