

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
写 真 用 機 器 材 料	コニカ CRT プリンター DP 8180	あらゆるデジタル画像データを銀塩印画紙に出力するプリンター、豊かな階調再現・画像保存性、低ランニングコストと優れた特徴を持っている	95. 10
	撮りっきりコニカもつと MiNi 「サイレント巻き上げ」	巻き上げが軽く静かなため、静粛なシーンでも、巻き上げ音を気にせず撮影	95.11. 8
	NPS-858 J-A / 868 J-A	APSの多彩な機能をプリント上に再現できる錠剤タイプのミニラボシステム	96. 2 末
	コニカクローム森羅 SINRA 100 ハイグレード	クリアな発色とメリハリの効いた描写を実現した ISO 100の常用カラーリバーサルフィルム	96. 3. 1
	コニカカラー JX 100	あらゆるシーンで高品質の色鮮やかな写真が可能	96. 3. 6
	コニカカラー JX 400 (IX 240) 15枚撮り・25枚撮り・40枚撮り	135サイズフィルムで常用化されている ISO 感度 400をAPSにも採用。APSのPQI機能により、より色鮮やかな高画質プリントが可能	96. 4. 22
	撮りっきりコニカ AD フラッシュ 25枚撮り	APSフィルムコニカカラー JX 400 (IX 240) を撮りっきりコニカに内蔵	96. 4. 22
	コニカ IX ビュアー	インデックスプリントがなくても APSの現像済ネガ内容を直接確認	96.4下旬
	IX-VIEWER	APSフィルムビューアー	96.4下旬
	コニカフォトジェットペーパー & フィルム	パーソナル用及び業務用インクジェットプリンターの出力メディアで、写真画像出力に最適な光沢紙	96. 4. 26 (ロールタイプ) 96. 5. 14 (シートタイプ)
	コニカフィルムスキャナ Qscan	135サイズのネガ/ポジフィルムや APS フィルムの画像をパソコンに手軽に美しく入力する小型フィルムスキャナ	96. 8. 31
	コニカカラー プロフェッショナル 160 PS	ISO 160の感度できわめて高品位、高画質のプロ用カラーネガティブフィルムを実現	96. 9. 11
	コニカカラー LV 400 プロフェッショナル120サイズ	中判カメラ市場向けの高画質・高品質の ISO400 カラーネガフィルム	96. 9. 25
コニカデジタルカメラ Q-EZ (キューイージー)	世界で初めて記録メモリーにインテル社製のミニチュアカードを採用した高画質デジタルスチルカメラ	96.11. 20	
カ メ ラ	Z-up 70	f = 38~70mm	95. 12
	コニカ Land Master ・GPS内蔵カメラ ・画像管理ソフト	簡単に確実に撮影位置などのデータが写真に記録でき、このデータをキーワードにした画像管理データベースが自動的にできる。	96. 4. 10
	BM-S 100	f = 28mm APS	96.4下旬
	BM-S 630	f = 30~60mm APS	96.5下旬
	S-MINI	f = 28mm APS	96.7月上旬
	Z-up 140 super Z-up 110 super	f = 38~140mm スライドカバー f = 38~110mm	96. 7. 23 96. 9. 13
医 用 機 器 材 料	コニカレーザーイメージャ Li- 1417D Li- 810D	ドライ処理レーザーイメージャー。	4. 1
	コニカレーザーイメージングフィルム LP-HD / LP-HDC	従来の現像工程を排した完全ドライ処理を実現。完全明室処理可能で処理安定性、長期保存性に優れたドライ処理レーザー用フィルム	4. 1

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
医用 機器 材料	コニカダイレクトディジタイザ REGIUS MODEL 330	独自の輝尽性蛍光体方式により常に安定した高精細デジタル画像を提供する立位タイプのダイレクトディジタイザ	7. 1
	コニカ尿路・血管造影剤 オイパロミン 150/300/370	水に容易に溶解し浸透圧が低いため優れた造影能と安全性を有する非イオン性造影剤	7. 10
	コニカデジタルイメージングシステム VISICUL MODEL 200	効率的な画像管理を実現する高品位なデジタル画像のファイリングシステム	8. 1
	コニカ胸部チェンジャー KDC- 100	真空密着方式採用によりフィルム/増感紙の密着性を高めた高画質・胸部用フィルムチェンジャー	8. 16
	コニカ EX システムフィルム ES-M	一般撮影用ミディアムコントラストフィルム	10. 1
	コニカ CR 用フィルム DR-I	超微粒子で超高鮮鋭性を有する CR 画像プリント用フィルム	10. 1
	コニカ塩素濃度測定キット クロールマスター	食品加工現場で使用する塩素系殺菌剤の有効塩素濃度を色の変化で半定量的に検出	12. 6
印 刷 製 版 用 機 器 材	コニカプレスファクシミリ・CTS プロッター用 超迅速処理システム システム 30 ファクシミリフィルム IN- 30 M " EN- 30 M オートマチックプロセッサ GR- 26 N	世界初新聞ファクション用 dry to dry 30秒の超迅速処理システム 半導体レーザー光源出力用 LED 光源出力用 世界最高速を実現した超迅速処理自現機	95. 10 95. 10 95. 11
	コニカポジタイプ PS 版 KM- 5	小点の再現性が良く、切り貼りの飛び易さに優れ、刷版、印刷で使い汎用型 PS 版	95. 11
	コニカ PS 910 AF	コニカ PS 910 自源機用オートフィーダー	95. 12
	コニカ PS 1313 AF	コニカ PS 1315 "	96. 1
	コニカエコステージシステム	新超硬調化技術を採用したデジタル出力で最高の品質が得られる処理システム	96. 1
	スキャナーフィルム SH- 3	高濃度かつ高細線出力でも十分な階調再現が得られる HeNe レーザー光源出力用	96. 3
	イメージフィルム IH- 3	同 LED 光源出力用	96. 3
	スキャナーフィルム SE	同半導体レーザー光源出力用	96. 5
	" S1	"	96. 5
	イメージセッターフィルム 1D	"	96. 5
	コニカネガポジ共通現像液 KD- 53	一液でネガ、ポジ両 PS 版の処理を可能としたコニカ「得太郎」専用現像液	96. 6
	" KD- 53R		96. 8
	コニカ PS 1315 II		96. 8
	コニカエクセルアート プロセッサ EX 900 D	コニカ PS 1315 を更に使い易さを向上 従来の EX 900 L の使い易さを更に向上、機能についてもグレードアップ	96. 8
	コニカ錠剤処理システム Ecostige TAB コニカデバロッパータイプ 681 Z コニカフィクサー 881 Z コニカ Ecostige TAB 専用ミキサー SM- 10	画期的な処理剤の錠剤化技術による作業の省力化と環境の改善を再現	96. 10 96. 11

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
印刷製版用機器材料	コニカ DDCP システム インクシート (YMCK) 受像シート EV-laser Proofer (出力機) EV-Laminater (ラミネータ)	ハイパワーレーザーを用いた出力装置と、再現性(網点で顔料使用)に優れた感材とのドッキングにより高精度・高解像度で、かつ印刷物と同等の色調を印刷本紙上に再現する	96.12
	コニカ DRY フィルムシステム ドライフィルム EV-laser Setter	デジタルデータを現像処理工程なしに印刷・刷版用最終仕上りフィルムを出力できる新時代ケミカルレスイメージセッター出力システム	97.1
機事務器材料用	Konica KL-2010	Windows時代のオフィスにカラー化をもたらす普通紙を使用したフルカラーレーザープリンタ	95.12
	Qscan	フィルムスキャナー	96.8.31
ビデオ機器	マルチメディア用カラーカメラ yc-62	デジタル信号処理 映像出力、フォーカス調整(マクロ:25mm) パンチルト機構	95.12
	監視用カラーカメラ yc-09	デジタル信号処理 AC-230V	96.2
	マルチメディア用カラーカメラ yc-64	デジタル信号処理 映像出力、フォーカス調整(マクロ:25mm) パンチルト機構	96.9
	yc-72		96.9
光学製品	ビデオ一体型カメラ 1/4インチ CCD 用 14倍ズームレンズ: K 150	低コスト高性能の高変倍・大口径ズームレンズ	95.12
	液晶バックライト用導光板: IL 002	12.1インチくさび形状薄型成形導光板	96.3
	DVD用非球面プラスチックレンズ: T 273	短波長用対物レンズ	96.6
	CD用非球面プラスチックレンズ: T 253 B	耐熱性、対湿性改良小型有限対物レンズ	96.7
	3.5インチ光磁気ディスクドライブ: OMD-7060	記録容量640MB、完全下位互換、DOW機能搭載、超低消費電力薄型タイプ	96.8
	レンズシャッターカメラ用ズームレンズ: F 032	APS対応、低コスト、コンパクト	96.8
	CD-R用非球面プラスチックレンズ: T 247	書き込み用小型高NAレンズ	96.8
MD用 " : T 299	超小型薄型対物レンズ	96.9	