

新製品リスト

(1996. 10 ~ 1997. 10 国内発売分)

	新製品名	特徴	発売日
写 真 用 機 器 材 料	コニカカラー-QA ベーパーライタブルマットタイプ A 6		97. 2
	撮りっきりコニカもっと MiNi セピアフラッシュ 24EX	セピアプリント専用レンズ付	97. 2
	撮りっきりコニカ MiNi 3	ミニバト使用レンズ付	97. 2
	コニカカラー-JX400		97. 3
	撮りっきりコニカ超 MiNi フラッシュ スヌーピー-24EX	超 MiNi F 付のスヌーピーバージョン	97. 3
	NPS-878JW デジタルプラスプリンター	アナログとデジタルどちらもプリントできるハイブリットミニラボ	97. 3
	Q-MiNi QM-3501	35 万画素デジタルスチールカメラ 1.8 インチ M.I.M 型カラー液晶付 記録媒体はコンパクトフラッシュ	97. 3
	Qscan QS-1201JW	135 フィルム及び APS フィルム対応フィルムスキャナ windows95 対応アプリケーションソフトとして Adobe PhotoDeluxe が同梱	97. 3
	コニカカラー-QA ベーパータイプ P 7		97. 4
	撮りっきりコニカ超 MiNi スヌーピー-24EX	超 MiNi のスヌーピーバージョン	97. 4
	撮りっきりコニカ超 MiNi 24EX	超 MiNi のフラッシュナシ/超小型サイズ 86.3 mm × 53 mm × 20 mm 51g	97. 4
	撮りっきりコニカ超 MiNi フラッシュ 12EX	超 MiNi F 付の 12 枚撮	97. 5
	Qscan QS-1201JM	135 フィルム及び APS フィルム対応フィルムスキャナ Macintosh 対応	97. 5
	コニカ Monochrome セピア調 400		97. 7
	コニカフォトジェットペーパー PhotolikeQP 光沢紙厚手 A 4 12 枚, 24 枚	超速乾性、高耐水、高画質	97. 7
	コニカカラー-QA ベーパータイプ A 7		97. 9
	コニカカラー-JX200M ママ撮って肌色		97. 9
	撮りっきりコニカ ISSIMO フラッシュ 25EX	APS 対応レンズ付 2 色デザインボディリトラクタブルフラッシュ採用	97. 9
撮りっきりコニカ ISSIMO フラッシュ 40EX	ISSIMO の 40 枚撮	97. 9	
Qscan QS-1202JW	135 フィルム及び APS フィルム対応フィルムスキャナ Win95, NT 及び UNIX 対応 連続画像取込可能 モニターとカラープリンターとのカラーマッチングソフト色彩監督が同梱	97. 10	
カ メ ラ	現場監督ズーム	135・2 倍ズームカメラ f=28~56 mm F3.5~6.7 20m (ISO400・28 mm時) まで届く大光量フラッシュ 内蔵 水洗いができる防水性能	96. 12
	HEXAR Silver	135 単焦点 AF カメラ HEXAR のシルバーモデル f=35 mm F2.0	97. 3
	スーパービックミニ BM-S100 (ブルー、グリーン)	APS 単焦点 AF カメラ ブルー及びグリーンモデル f=28 mm F3.5	97. 4
	スーパービックミニ BM-S525Z	APS 2 倍ズームカメラ f=25~50 mm F5~9.5	97. 5
	スーパービックミニ BM-S70	APS 単焦点 AF カメラ f=24 mm F4.5	97. 6
	BiG MiNi F	明るいレンズ搭載の 135 単焦点 AF カメラ f=35 mm F2.8	97. 9
	Revio	APS 2 倍ズームカメラ f=24~48 mm F4.0~7.6 名刺サイズなみの世界最小最軽量	97. 11

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
医用 器 材	コニカ胸部チェンジャ KDC-200	真空密着方式採用によりフィルム／増感紙の密着性を高めた高画質・胸部用フィルムチェンジャ 2サイズ型	96.11
	コニカ X レイ自動現像機 SRX-701	高画質・超迅速 30 秒処理と処理液の大幅な低補充化を実現した新パワープロセッサ	96.12
	コニカ TC プロセッシングシステム 自動現像機 TCX-201 処理薬品 TC-DF1 フィルム 新SR/SRES シリーズ	処理薬品の錠剤化を実現したタブレットケミカルと新開発ケミカルミキサを搭載した自動現像機 低補充. 低廃液. 保管重量. 容積の大幅縮小を実現した新システム	97.3
	EX システム用 XG スクリーン XG-M XG-F	鮮鋭性と粒状性を大幅に向上させた増感紙シリーズ	97.3
	コニカマンモシステム フィルム CM-H 増感紙 MD-100 MM-150 MH-200	従来のマンモシステムに加え、更にハイコントラスト超高鮮鋭化を実現。描写性. 超高画質を追求したマンモ撮影用フィルム	97.6
印刷製 版用 器 材	コニカ PS 版自動現像機 PSZ-1315 II	・操作性向上 ・安全性、メンテナンス作業性向上	97.4
	コニカ EcostigeTAB 用水補充装置	・フィルム少量処理時用 水補充装置	97.8
	コニカエクセルアート転写フィルム EP2-2Y, 2M, 2C, 3K	・帯電防止性能付与による見当精度、使い勝手向上 ・用紙適正のラチチュード拡大、転写安定性向上	97.8
	コニカ Ecostige 用処理剤 タイプ 701, 891	・低補充なので低廃液	97.9
	コニカ Color-Decision EV-laser Proofer EV-Laminater CD-1Y, 1M, 1C, 1K, 1R	・印刷インキ顔料使用 ・忠実な網点再現 ・印刷本紙へ転写 ・高画質 4000dpi の解像度	97.9
事務用 器 材	KONICA FAX 760	普通紙・感熱紙の 2 ウェイ記録方式のコンパクト多機能ファクシミリ	97.1
	KONICA U-BIX 3240/3340	真の使いやすさを追求し基本性能を重視させたコピーマシン	97.1
	KONICA U-BIX 6132/6232	A2 サイズからハガキまでコピーを可能としたコンパクトマシン	97.2
	Q-PRINTER QP-301	ハガキサイズ専用の昇華型デジタルカラープリンタ	97.3
	KONICA U-BIX 6006	A1 サイズまで対応するデスクトップ型コピーマシン	97.3
	KONICA U-BIX 6192M	毎分 92 枚 (A4 ヨコ) のコニカ最高速機	97.3
	KONICA 7050M	メモリーローテーションを装備し、さらに生産性を高めた毎分 50 枚高速デジタルマシン	97.3
	PR-QPS50	Q-PRINTER 用標準紙セット	97.4
	KONICA U-BIX 2223	シンプルで親しみやすい操作性と作業効率の向上に寄与するコピーマシン	97.7
	KONICA FAX 8500	新国際規格 V.34 対応のスーパーG3 高速普通紙ファクシミリ	97.7
KONICA FAX 3600	超高速 3 秒の送信と 3 秒の受信を実現 スーパーG3 高速感熱紙ファクシミリ	97.8	

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
事務用機器材料	KONICA 7060	業界一（汎用レベル）の最高速・高生産デジタルコピーマシン	97.9
	KONICA U-BIX 3230/3330	独自のオートスタートコピー機能搭載 人とオフィス環境を重視した設計のコピーマシン	97.9
光学製品	ビデオ一体型カメラ1/4 CCD用18倍ズームレンズ：K155	低コスト高性能の高変倍ズームレンズ	97.1
	DVD用非球面プラスチックレンズ：T319	DVD用コリメートレンズ	97.1
	DVD用非球面プラスチックレンズ：T297N	DVD用対物レンズ	97.1
	CAR-CD用非球面プラスチックレンズ：T286	耐湿耐熱レンズ	97.1
	CD-R用非球面プラスチックレンズ：T309	書き込み用小型高NAレンズ	97.1
	MD用非球面プラスチックレンズ：T343	超小型薄型対物レンズ	97.5
	CD-ROM用非球面プラスチックレンズ：T357	超小型薄型対物レンズ	97.5
	CD-ROM用非球面プラスチックレンズ：T324	超小型薄型対物レンズ	97.7
	DVD用非球面プラスチックレンズ：T307	DVD用コリメートレンズ	97.7
	DVD用非球面プラスチックレンズ：T350KS	DVD用特殊対物レンズ	97.7
	CD-ROM用非球面プラスチックレンズ：T302	超小型薄型対物レンズ	97.9
	LSカメラ用レンズ（APS版）：F036	低コスト2倍ズームレンズユニット	97.8
LSカメラ用レンズ（135版）：F038	低コスト2倍ズームレンズユニット	97.8	
	3.5インチ光磁気ディスクドライブ：OMD-7061	記録容量640MB、完全下位互換、DOW機能搭載、 超低消費電力薄型高速バッファアルゴリズムタイプ （HDDからMOへコピーする時間：従来比約50%減）	97.10
その他	コニカデジタルレコーダー MR-1500	ビデオ映像をMOディスクに高解像度の鮮明な静止画像でデジタル記録。 （1500×1125ピクセル、1677万色、24ビット） 簡便操作、デジタルプリンタに直結可能	97.3
	コニカプチフォト	対面撮影に加え、写真プリントやビデオカメラ・デジタルカメラの映像からデザインフレーム付のシールプリントを作成するコンパクト設計のシールプリント作成機	97.6