

新製品リスト

(1998. 1 ~ 1998. 11 国内発売分)

	新製品名	特徴	発売日
写真用機器材料	撮りっきりコニカ PHOTO 姫	ワンタッチでソフトフォーカスと6分身の切り替えが出来るアダプター付き撮りっきり	98. 6
	撮りっきりコニカ ISSIMO ミラータイプフラッシュ 25枚撮	ポップアップフラッシュのAPS撮りっきり [ISSIMO]の前面化粧版にミラーシールを貼ったタイプ	98. 7
	デジタルミニラボシステム コニカ QD-21	フルデジタル露光と超迅速処理を搭載した最新鋭ミニラボシステム	98.10
	金文字プリンター コニカ GP-11 金字郎	現像済みの写真に金属光沢のある鮮やかな金色の文字やイラストが入れられるプリンター 文字やイラストをPCで作成するので文字サイズや書体が自由に設定可能	98.11
	撮りっきりコニカ 超 MiNi800 フラッシュ 24枚撮	ISO感度 800 のCENTURIA800 を内蔵した撮りっきりコニカ超 MiNi	98.12
カメラ	コニカ Smini シャンパンゴールドギフトセット	Smini ゴールドカラーバージョン APS 普及型モデル 三脚付ギフトセット	98. 2
	コニカ Z-up 70 Supper	2倍ズーム 35mm~70mm (2倍ズーム) 135 普及型モデル	98. 2
	コニカ Z-up140 LX	4倍ズーム 38mm~140mm シャンパンゴールドカラー 135 リモコン+テーブルスタンド (三脚)	98. 3
	コニカ BiG mini F (ブラック)	限定ブラックバージョン f:35m F2.8 135 特製滑革ケース+特製滑革リストストラップ	98. 5
	コニカ Z-up 110 EX	3倍ズーム 38mm~110mm 135 普及型モデル	98. 6
	コニカデジタルスチルカメラ Q-M100 V	108万画素&原色フィルターCCD搭載。 銀塩写真ライク高画質デジタルスチルカメラ	98. 6
	コニカ Smini Go! Go! Conie chan!!	Smini APS 人気キャラクター“コニーちゃん”オリジナルバージョン	98. 7
	コニカ DIGITAL 現場監督 DG-1	108万画素 DSC JIS7級 防水防塵 工事用デジタルカメラ	98. 9
	コニカ Revio GIFT SET	APS Revio 本体+高級革ケース+ハンドストラップ+リモコン	98.11
	コニカ Z-up60	2倍ズーム 38mm~60mm 固定焦点 135 普及型モデル	98.12
医用機器材料	コニカレーザーイメージャーLi-8	走査線ピッチ40ミクロン、濃度階調12ビットを実現した高品位診断画像を提供するコンパクトタイプのレーザーイメージャー	98. 4
	コニカMOマンモグラフィカセット 18×24 24×30 MD-100 MM150 MH-200	ウインドウタイプの新型カセットに予め増感紙を貼り密着性を高めた製品。2サイズ、3感度 超高画質を追求したマンモグラフィシステム	98. 7
	コニカXレイ自動現像機 TCX-701 H TCX-701 S 処理薬品 TC-DF701	処理薬品の錠剤化を実現したタブレットケミカルと 新開発ケミカルミキサを搭載した自動現像機 前年発表の中型機に加え大型機をシリーズ化	98. 9

新製品リスト

	新製品名	特徴	発売日
印刷製版用機器材料	コニカ Super Konsensus	最高品質を提供する画期的な YMCK の 4 回密着露光方式 A1 サイズ 16 台/時間の抜きん出た処理スピード 低ランニングコストに貢献するヤレの大幅削減 コピー感覚で扱えるイージーオペレーション	98. 5
事務用機器材料	Sitios 7033/7133/7040/7140	最大 5 ジョブまでコピー予約できる新機能搭載 高性能デジタルコピーマシン	98. 2
	Sitios 7150	4 大技術で誇るオフィスのセンターマシン 高速デジタルコピーマシン	98. 2
	Konica 6050-AO	大判・長尺対応のデジタルコピーマシン	98. 3
	U-BIX 6007	大判 (A1 サイズ) 対応のデスクサイドコピーマシン	98. 5
	U-BIX 1216	コンパクトベーシックマシン	98. 7
	Sitios 7060 プリンタシステム	プリンタ対応高速デジタル複合機	98. 7
光学製品	T338 : CD-ROM 用非球面プラスチックレンズ	超小型薄型対物レンズ	98. 1
	T366 : CD-R 用非球面プラスチックレンズ	書込み用小型対物レンズ	98. 1
	T350 : DVD 用非球面プラスチックレンズ	DVD 用特殊対物レンズ	98. 1
	T288 : CD-ROM 用非球面プラスチックレンズ	耐湿耐熱レンズ	98. 2
	BDA-K : 3.5 インチ光磁気ディスクドライブ	世界最高速回転 4500rpm、640 MB、完全下位互換	98. 2
	T382 : CD-R 用非球面プラスチックレンズ	CD-R 用コリメートレンズ	98. 4
	T387 : CD-ROM 用非球面プラスチックレンズ	小型高 NA 対物レンズ	98. 5
	T350 D : DVD 用非球面プラスチックレンズ	DVD 用特殊対物レンズ	98. 5
	BDA-K 2 : 3.5 インチ光磁気ディスクドライブ	3600rpm、640 MB、完全下位互換	98. 5
	T391 : CD-ROM 用非球面プラスチックレンズ	超小型薄型対物レンズ	98. 6
	T346 : MD 用非球面プラスチックレンズ	超小型薄型対物レンズ	98. 6
	T416 : MD 用非球面プラスチックレンズ	MD 用コリメートレンズ	98. 6
	T283 : CD-R 用非球面プラスチックレンズ	書込み用超小型薄型対物レンズ	98. 8
	K165 : ビデオ一体型カメラ 1/4 インチ CCD 用ズームレンズ	小型 16 倍ズームレンズ	98. 8
F033 : LS カメラ用ズームレンズ	低コスト 3 倍ズームレンズ	98.11	